

ELEKTRO OPTICS

SIGSAUER®



JULIET™

JULIET3™ / JULIET4™ / JULIET6™

INDICE

Introduzione	2
Caratteristiche	2
Contenuto	2
Identificazione del prodotto	2
Installazione	2
Funzionamento	2
Specifiche	3
Manutenzione	3
SIG SAUER® Electro-Optics Infinite Guarantee™	3

Il presente manuale è disponibile nelle seguenti lingue: francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco. Visitare sigsauer.com per scaricare i manuali utente.

INTRODUZIONE

L'amplificatore di immagini Sig Sauer® JULIET® offre agli utenti la possibilità di puntare a bersagli a lunga distanza con maggiore precisione. Quando è montato dietro un mirino Sig Sauer ROMEO Red Dot, l'amplificatore di immagini JULIET a sgancio rapido consente all'utente di passare rapidamente da bersagli vicini a bersagli a lunga distanza con una rapida operazione con una sola mano. I cappucci delle lenti proteggono l'amplificatore di immagini JULIET da custodie rovinare e da altri detriti. Testato secondo gli standard MIL-SPEC, l'amplificatore di immagini JULIET è costruito per non deluderti mai.

CARATTERISTICHE


- Variano a seconda del modello
- › Sgancio rapido per una facile rimozione quando non è in uso
- › Attacco PowerCam 90°
- › Coperchio a cerniera della lente posteriore per una maggiore protezione
- › 2 filtri per lenti per proteggere la lente dell'obiettivo dell'amplificatore di immagini
- › IPX8 20 metri per 1 ora

DOTAZIONE:

- › Amplificatore di immagini JULIET®
- › Attacco a sgancio rapido JULIET
- › 4 viti (striscia in Nylok bianco) da 1.41"
- › Piastra distanziatrice da 1.53"
- › 4 viti (striscia in Nylok rosso) da 1.53"
- › Piastra distanziatrice da 1.63"
- › 4 viti (striscia in Nylok blu) da 1.63"
- › Strumento esagonale da 2.5 mm
- › 2 cappucci filettati delle lenti
- › Coperchio a cerniera della lente

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO:

- A** - regolazione dell'elevazione
- B** - regolazione della derivazione
- C** - anello di regolazione delle diottrie



AVVERTENZA

Prima di intervenire sull'amplificatore di immagini JULIET®, verificare sempre che l'arma da fuoco sia scarica e che la sua sicura sia inserita.

INSTALLAZIONE

Il JULIET viene fornito con due piastre di montaggio separate che consentono all'utente di montare l'amplificatore di immagini dietro ottiche che vanno da 1.41" a 1.63". Se è necessario aumentare l'altezza di JULIET, si deve rimuovere l'amplificatore di immagini dalla base e rimontarlo con la piastra di sollevamento corretta e le viti della lunghezza corrispondente.

Dopo aver selezionato l'altezza corretta, montare l'amplificatore di immagini JULIET dietro il mirino Red Dot. Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio tra i due, in modo che l'amplificatore di immagini possa essere ruotato senza venire a contatto.

Registrare la coppia di serraggio della vite di regolazione sul lato opposto della leva di rilascio rapido, in modo che l'amplificatore di immagini possa essere installato e rimosso senza regolazione. Se la vite di regolazione è troppo serrata, non è possibile azionare la leva di rilascio rapido.


FUNZIONAMENTO

Gli amplificatori di immagini JULIET sono progettati per funzionare dietro mirini Red Dot. Quando il mirino non viene utilizzato, girarlo di lato per tornare all'ingrandimento 1x.

REGOLAZIONI


Il JULIET deve essere regolato per abbinarlo correttamente al mirino Red Dot. Per farlo, usare i selettori della derivazione e dell'elevazione sul lato superiore e destro dell'amplificatore di immagini. Si deve regolare l'amplificatore di immagini in modo che il punto rosso si trovi al centro del campo visivo. La regolazione dei selettori della derivazione e dell'elevazione del JULIET non apporta modifiche al POI dell'arma. Queste modifiche devono essere effettuate sul mirino Red Dot.

Il JULIET ha anche un anello delle diottrie regolabile. Per regolare le diottrie, ruotare il corrispondente anello di regolazione fino a quando l'oggetto di mira non è nitido e chiaro.



SPECIFICHE

MODELLO	JULIET3™	JULIET4™	JULIET6™
Ingrandimento	3x	4x	6x
Campo visivo	8°	6,25°	4°
Apertura libera delle lenti dell'obiettivo	24 mm	24 mm	24 mm
Pupilla di uscita	8 mm	6 mm	4 mm
Accomodamento dell'occhio	65 mm	65 mm	65 mm
Intervallo diottrico	+/- 2	+/- 2	+/- 2
Intervallo di regolazione	+/- 55 MOA	+/- 45 MOA	+/- 30 MOA
Impermeabilità all'acqua	20 m, 1 ora	20 m, 1 ora	20 m, 1 ora
Lunghezza [A]	4.23 in / 108 mm	4.23 in / 108 mm	5.32 in / 135 mm
Larghezza [B]	1.92 in / 49 mm	1.92 in / 49 mm	1.92 in / 49 mm
Altezza [C]	2.80 in / 71 mm	2.80 in / 71 mm	2.80 in / 71 mm



Schema di JULIET4™

MANUTENZIONE

Pulizia: tenere pulite le lenti utilizzando un panno morbido o una penna per lenti. Il modo migliore per mantenere la qualità dell'immagine è tenere pulite le lenti dallo sporco e dalla polvere che potrebbero graffiarle.

Usare i cappucci delle lenti e il coperchio a cerniera del mirino per assicurare che il sistema ottico non si graffi.

PARTI DI RICAMBIO

Per i pezzi di ricambio per questo modello, si prega di chiamare il numero 603-610-3000.

DESCRIZIONE	P/N RICAMBIO
Cappuccio filettato della lente	7400640-R
Coperchio a cerniera della lente	7400641-R
Vite striscia rossa	7401276-R
Vite striscia bianca	7401293-R
Vite striscia blu	7401294-R
Attacco a sgancio rapido	7401956-01-R
Kit piastra distanziatrice con piastra 1.53/piastra 1.63 e viti di montaggio	SOJSPK



SIG SAUER ELECTRO-OPTICS INFINITE GUARANTEE™

SIG SAUER produce da oltre due secoli le armi da fuoco più robuste, affidabili e performanti. Il nostro patrimonio di design, ingegneria e qualità di precisione è antecedente all'esistenza di qualsiasi altra società ottica nel mondo. Comprendiamo l'importanza della qualità nella linea di fuoco, nel poligono di tiro o durante la prossima battuta di caccia. SIG SAUER Electro-Optics ha dovuto conquistarsi il diritto a tale posizione e l'Infinite Guarantee è una garanzia assoluta per l'utente. Per sempre. Punto.

Prevediamo la riparazione o sostituzione del prodotto SIG SAUER nel caso si danneggi o sia difettoso, senza alcun costo per l'utente. Se non fosse possibile riparare il prodotto, lo sostituiremo con un prodotto perfettamente funzionante in condizioni fisiche uguali o migliori. Non importa come sia successo, di chi sia la colpa o dove sia stato acquistato il prodotto.

SIG SAUER Infinite Guarantee™ (garanzia illimitata)

- › Garanzia a vita illimitata
- › Completamente trasferibile
- › Nessun tagliando di garanzia necessario
- › Nessuna ricevuta necessaria
- › Nessun limite di tempo
- › Nessun costo

Per qualsiasi problema, indipendentemente dalla causa, ci impegniamo ad occuparcene tutte le volte che sarà necessario. Si ricorda che la nostra Infinite Guarantee non copre danni intenzionali, uso improprio, danni estetici che non pregiudicano le prestazioni ottiche, la perdita, il furto, le riparazioni o modifiche non autorizzate. Sono esclusi i componenti elettronici.



WARNING: CANCER AND REPRODUCTIVE HARM
www.P65Warnings.ca.gov